









| | |
|---|---|
|   Not Actual Photo YIC International Co., Limited. | <p>S553-0013-00</p> <p>Número de pieza del fabricante: S553-0013-00</p> <p>Fabricante / Marca: Bel</p> <p>Parte de la descripción: S553-0013-00 BEL</p> <p>Estado de RoHs:</p> <p>Condición de stock: New original, 3000 pcs Stock Available.</p> <p>Nave de: Hong Kong</p> <p>Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Presupuesto

| | |
|--------------------|---|
| Número de pieza | S553-0013-00 |
| Fabricante | Bel |
| Descripción | S553-0013-00 BEL |
| Categoría | Circuitos integrados (CI) > Specialized Hot ICs |
| Estado de la pieza | 3000 pcs Stock |
| Serie | SMD40 |
| Estado de RoHs | Lead free / RoHS Compliant |
| Condición | New Original Stock |
| Garantía | 100% Perfect Functions |
| Tiempo de espera | 2-3days after payment. |
| Pago | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union |
| Envío por | DHL / Fedex / UPS |
| Puerto | HongKong |
| RFQ Email | Info@Y-IC.com |

S553-0013-00 es un nuevo original en stock, busque hojas de datos de S553-0013-00, PDF, inventario en Y-IC.com en línea, ordene S553-0013-00 Bel con garantía y confianza. RFQ S553-0013-00: Info@Y-IC.com

Usted también puede estar interesado en:

| | | | |
|---|---|---|--|
|  S553-0716-00-F Bel Fuse, Inc. PULSE XFMR 1:1 TX/1:1 RX 140UH |  S553-0013-06-F Bel XFRMR MODULE LAN T1/CEPT DUAL |  S553-0013-01-F Bel Fuse, Inc. XFRMR MODULE LAN T1/CEPT DUAL |  S553-0716-00-F Bel PULSE XFMR 1:1 TX/1:1 RX 140UH |
|  S553-0013-01-F Bel XFRMR MODULE LAN T1/CEPT DUAL |  S553-0013-07 BEI S553-0013-07 BEI |  S553-0013-00-F Bel Fuse, Inc. XFRMR MODULE LAN T1/CEPT DUAL |  S55 Swanstrom Tools CUTTER OVAL SLIM SUPER FLSH |

Piezas calientes

Más

| | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| ⚙️ 12065C394KAT2A | ➡️ ADC11C170CISQ | ➡️ CSRS3681B02-IBBK-R | D LTM9001V-AA | ➡️ PL610-01-H74TC-R |
| ⊖ S553-1006-AE | ⚙️ S553-3873-19 | D S553-3873-32 | ➡️ S553-5692-01 | ➡️ S553-5999-01 |
| ⚙️ S553-5999-08 | ⊖ S553-5999-28 | ⚙️ S553-5999-76 | ➡️ S553104DWE | ➡️ S553104DWEY4C |
| D S553152QB8MDTE | ⚙️ S553152QB8MDTER | ⊖ S554-3184-00 | ⚙️ S555-2999-00 | ➡️ S555-5999-15 |
| ➡️ S556-5000-20 | ➡️ S556-5999-32 | ⚙️ S556-9003-10 | ⊖ S558-5500-02 | ➡️ S558-5500-12 |
| ➡️ S558-5500-12-F | ➡️ S558-5500-12-F | D S558-5500-16 | ⚙️ S558-5500-16-F | ⊖ S558-5500-16-F |
| ⚙️ S558-5999-46 | D S558-5999-46-F | ➡️ S558-5999-46-F | ➡️ S558-5999-A3 | ➡️ S558-5999-AF-F |
| ⊖ S558-5999-AF-F | ⚙️ S558-5999-GO | ➡️ S558-5999-JO | ➡️ S558-5999-Q4 | ➡️ S558-5999-Q9 |
| ⚙️ S558-5999-T9-F | ⊖ S558-5999-T9-F | ⚙️ S558-5999-U1 | D S558-5999-U4 | ➡️ S558-5999-U7-F |
| ➡️ S558-5999-U7-F | ⚙️ S558-5999-Y6-F | ⊖ S558-5999-Z1 | ⚙️ S558-5999B47 | ➡️ S558-5999B47 |

Contact us: Info@Y-IC.com

AGREGAR: Unidad A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited